

トリム&
トリムシール

ラバーシール

ラインプロ

バンパープロ

保護キャップ

樹脂プレート

0.4mm用

0.8mm用

1.6mm用

2.4mm用

3.2mm用

4.0mm用

4.8mm用

6.4mm用

8.0mm用

9.5mm用

12.7mm用

16mm用

19mm用

トリム

エッジガード

トリムシール

フラップシール

関連製品

オプション

ラバーエッジトリム


技術資料

トリム&トリムシール


各表中の数値は実験値であり、製品の性能を保証するものではありません。参考値としてご使用ください。

トリム最小曲げ半径


向き①



向き②



向き③



| シリーズ | 基本板厚 [mm] | PVCトリム | | | TPEトリム | | |
|----------------|--------------|--------|-----|-----|--------|-----|-----|
| | | 向き① | 向き② | 向き③ | 向き① | 向き② | 向き③ |
| 62 | 0.4 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 |
| | 0.8 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 |
| | 1.6 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 |
| | 2.4 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 |
| 75 | 0.8 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 10 |
| | 1.6 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 10 |
| | 2.4 | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 |
| | 3.2 | 30 | 30 | 20 | 30 | 10 | 10 |
| 100 | 1.6 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 |
| | 2.4 | 30 | 30 | 30 | - | - | - |
| | 3.2 | 30 | 30 | 20 | 30 | 20 | 20 |
| | 4.0 | 30 | 30 | 20 | - | - | - |
| | 4.8 | 30 | 30 | 20 | 30 | 20 | 20 |
| 150 | 6.4 | 30 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 |
| | 1.6 | 30 | 30 | 20 | - | - | - |
| | 2.4 | 30 | 30 | 20 | - | - | - |
| | 3.2 | 30 | 20 | 20 | - | - | - |
| | 4.0 | 30 | 20 | 20 | - | - | - |
| 200 | 4.8 | 30 | 20 | 20 | - | - | - |
| | 6.4 | 30 | 20 | 20 | - | - | - |
| | 1.6 | 30 | 30 | 20 | - | - | - |
| | 2.4 | 30 | 30 | 20 | - | - | - |
| | 3.2 | 30 | 30 | 30 | - | - | - |
| 750 | 4.0 | 30 | 30 | 30 | - | - | - |
| | 4.8 | 30 | 30 | 30 | - | - | - |
| | 6.4 | 30 | 30 | 30 | - | - | - |
| | 0.8 | 30 | 30 | 20 | - | - | - |
| | 1.6 | 30 | 30 | 20 | - | - | - |
| 1350 | 2.4 | 30 | 30 | 30 | - | - | - |
| | 3.2 | 30 | 30 | 30 | - | - | - |
| | 4.0 | 40 | 50 | 30 | - | - | - |
| | 4.8 | 40 | 50 | 30 | - | - | - |
| | 4.8 | 40 | 40 | 30 | - | - | - |
| 1375 | 6.4 | 40 | 30 | 30 | - | - | - |
| | 8.0 | 40 | 30 | 40 | - | - | - |
| | 9.5 | 40 | 30 | 40 | - | - | - |
| | 12.7 | 30 | 30 | 40 | - | - | - |
| | 3.2 | 50 | 50 | 30 | 40 | 20 | 20 |
| | 4.0 | 40 | 50 | 30 | - | - | - |
| 2000 | 4.8 | 40 | 40 | 30 | - | - | - |
| | 6.4 | 40 | 30 | 30 | 40 | 20 | 30 |
| | 8.0 | 40 | 30 | 30 | 40 | 20 | 30 |
| | 9.5 | 40 | 30 | 50 | 40 | 20 | 60 |
| | 12.7 | 40 | 30 | 50 | 40 | 20 | 50 |
| | 16 | - | - | 70 | - | - | - |
| TBG (抗菌トリム) | 19 | 100 | 50 | 70 | - | - | - |
| | 0.8 | - | - | - | 30 | 30 | 20 |
| | 1.6 | - | - | - | 30 | 30 | 20 |
| | 2.4 | - | - | - | 30 | 30 | 20 |
| TEC320 | 3.2 | 50 | 50 | 50 | - | - | - |
| TEB320 | 3.2 | 50 | 50 | 50 | - | - | - |
| TEC480 | 4.8 | - | - | 50 | - | - | - |
| TEB480 | 4.8 | - | - | 50 | - | - | - |

※上表数値以下でのご使用は、トリムが変形して適度な保持が出来ない場合がありますので、ご注意ください。